



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500

Coreline Waterproof G2 LSC - LED Module, system flux 6000 lm
- Alb neutru 840 - Power supply unit

Coreline Waterproof susine promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Produsele CoreLine Waterproof pot înlocui direct aparatele de iluminat tradiționale cu lămpi fluorescente cuprinse între 18W și 58W. Prin designul subțire și elegant, își păstrează în continuare arhitectura bine cunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. CoreLine Waterproof oferă o distribuție mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt de asemenea disponibile în această gamă, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General Information			
Cod familie lămpi	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	Cablu	-
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Număr de unități de echipament	1 unit	Marcaj de inflamabilitate	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Balast/unitate de alimentare/ transformator	PSU [Power supply unit]	Marcaj CE	CE mark
Balast inclus	Da	Marcaj ENEC	ENEC mark
Tip de sistem optic	110 [Beam angle 110°]	Perioadă de garanție	5 ani
Capac optic/tip lentilă	MLO [Micro-lens optic]	Observații	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Lățime flux luminos corp de iluminat	105°		
Interfață de comandă	-		
Conectare	Conector push-in cu 3 pini		

CoreLine Waterproof

Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	45
Product Family Code	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN	25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curentul de pornire	5,56 A
Timp de pornire	0,047 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material placă echipament	O el
Material fixare	O el inoxidabil
Capac optic/finisaj lentilă	Mat
Lungime totală	1515 mm
Lățime totală	80 mm
Inălțime totală	76 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	6000 lm
----------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	130 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>80
Cromatică inițială	(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare inițială	46 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h	1,75 %
Între inere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L75

Application Conditions


Interval temperatură ambiantă	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product Data

Cod complet produs	871869996275300
Nume comandă produs	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500
EAN/UPC - Produs	8718699962753
Cod de comandă	96275300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910505100067
Greutate netă (bucată)	1,820 kg





Cote



CoreLine Waterproof WT120C

Date fotometric



OFPC1_WT120CG2PSUL15001xLED60S840

IFGU1_WT120CG2PSUL15001xLED60S840

