



TrueLine, подвесной МОНТАЖ

SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU

TrueLine Suspended DIRECT Asym - LED Module, system flux 4300 lm - Нейтральный белый 940 - Power supply unit with DALI interface - Line-end luminaire 1-phase - Соединительный зажим пятиполюсный - Suspension set 2-wire - 1410 mm - Aluminum

Архитекторам нужны решения для освещения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые экономят бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Подвесной светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и встраиваемого монтажа.

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантирует безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Данные о продукции

Общая информация		Цвет источника света	
Количество источников света	1 [1 pc]	Сменный источник света	No
Код лампового семейства	LED43S [LED Module, system flux 4300 lm]	Количество единиц ПРА	1 unit
		ПРА	GRT [Лоток ПРА (без ПРА)]

TrueLine, подвесной монтаж

Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	No [-]
Тип оптического плафона / линзы	PM [PMMA bowl/cover]
Распределение света светильника	90°
Интерфейс управления	DALI
Соединение	Соединительный зажим пятиполюсный
Кабель	Кабель 1,5 м с соединительным зажимом пятиполюсный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Монтаж	SM2 [Suspension set 2-wire]
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Код семейства	SP534P [TrueLine Suspended DIRECT Asym]
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Технические характеристики освещения

Насыщенный красный (R9)	>50
-------------------------	-----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	19 A
Время пуска	0,28 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Конфигурация корпуса	LE1 [Line-end luminaire 1-phase]
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал лотка ПРА	Сталь
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	1409 mm
Общая ширина	55 mm

Общая высота	88 mm
Длина	1410 mm
Цвет	Aluminum
Размеры (высота x ширина x глубина)	88 x 55 x 1409 mm (3.5 x 2.2 x 55.5 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	4300 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	127 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥90
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	34 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Медианный полезный срок службы L70B50	70000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	25000 h
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L85

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	No


Данные об изделии

Полный код продукта	871869996354500
Название продукта для заказа	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU
EAN/UPC — продукт	87186999963545
Код заказа	910505100147
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910505100147
Вес нетто (шт.)	4,000 kg



TrueLine, подвесной монтаж

Чертеж размеров



TrueLine suspended SP530P-SP533P

