



# Projeto GreenSpace Accent mini

## ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, 830 branco quente, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Feixe médio, Prata

O projetor GreenSpace Accent Projector é o mais pequeno projetor da gama GreenSpace Accent. Com um diâmetro de apenas 80 mm e um driver integrado, oferece um design simples e pequeno para uma integração discreta no ambiente da loja. O elevado desempenho e as receitas de luz do Philips Food LED são ideais para o comércio alimentar e as pequenas lojas dos centros urbanos. Por outro lado, a gama completa de ângulos de feixe e os tons do Philips Fashion LED criam uma elevada qualidade de luz para realçar as coleções de moda, tornando o projetor adequado para muitas aplicações comerciais diferentes.

### Avisos e Segurança

- Para manipulação e/ou manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto deve ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.
- A luminária deve ser instalada e removida de acordo com as indicações nas Instruções de Montagem

### Dados do produto

| Informações gerais                |           | Código da família de produtos             |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| Código da família das lâmpadas    | -         | ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |             |
| Fonte de luz substituível         | Não       | Tecnologia de iluminação                  | LED         |
| Número de unidades de equipamento | 1 unidade | Escala de valor                           | Performance |
| Driver incluído                   | Sim       | Marca CE                                  | Sim         |
|                                   |           | Período de garantia                       | 5 anos      |

## Projeto GreenSpace Accent mini

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marca de inflamabilidade       | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis |
| Marca ENEC                     | Marca ENEC                                           |
| Teste de resistência do cabo   | Temperatura 650 °C, duração 5 s                      |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim                                                  |

### Caraterísticas técnicas da luz

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fluxo Luminoso                               | 3.900 lm                                         |
| Temperatura de cor correlacionada            | 3000 K                                           |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)         | 122 lm/W                                         |
| Color rendering index (CRI)                  | ≥80                                              |
| Ângulo de feixe da fonte de luz              | 120 °                                            |
| Cor da fonte de luz                          | 830 branco quente                                |
| Tipo de ótica                                | Feixe médio                                      |
| Tipo de difusor ótico                        | Difusor curvo/tampa de polimetacrilato de metilo |
| Difusão do feixe de luz da luminária         | -                                                |
| Classificação de encandeamento unificada CEN | Not applicable                                   |

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tensão de entrada                        | 220 a 240 V |
| Frequência de linha                      | 50 to 60 Hz |
| Consumo de energia CLO inicial           | - W         |
| Consumo médio de energia CLO             | - W         |
| Corrente de irrupção                     | 18 A        |
| Tempo de irrupção                        | 250 ms      |
| Consumo de Energia                       | 31,5 W      |
| Fator de potência (Fração)               | 0.9         |
| Ligação                                  | -           |
| Cabo                                     | -           |
| Número de produtos no MCB de 16 A tipo B | 34          |

### Temperatura

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ampla intervalo de temperatura ambiente | +10 a +35 °C |
|-----------------------------------------|--------------|

### Controlos e regulação

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Regulável                                   | Não                                             |
| Driver/unidade de alimentação/transformador | Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado) |
| Interface de controlo                       | -                                               |
| Fluxo luminoso constante                    | Não                                             |

### Características mecânicas e compartimento

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Material do corpo | metal/plástico                     |
| Material refletor | Polycarbonato revestido a alumínio |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Material da ótica                           | Polycarbonato             |
| Material do difusor ótico                   | Polimetacrilato de metilo |
| Material de fixação                         | -                         |
| Cor do compartimento                        | Prata                     |
| Acabamento do difusor ótico                 | Transparente              |
| Comprimento global                          | 181 mm                    |
| Largura total                               | 80 mm                     |
| Altura total                                | 250 mm                    |
| Diâmetro global                             | 80 mm                     |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 250 x 80 x 181 mm         |

### Aprovação e aplicação

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP20 [Proteção de dedos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J standard]    |
| Classificação de sustentabilidade           | -                        |
| Classe de proteção IEC                      | Classe de segurança I    |

### Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tolerância do fluxo luminoso     | +/-10%                 |
| Cromaticidade inicial            | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| Tolerância de consumo de energia | +/-10%                 |

### Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taxa de falhas do driver a 5000 h                                       | 1 % |
| Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h | 5 % |
| Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h                    | L80 |

### Condições de aplicação

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C         |
| Adequado para uma comutação aleatória | Não aplicável |

### Dados do produto

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI |
| Nome do produto completo                  | ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI |
| Código do produto completo                | 871869996528000               |
| Código de encomenda                       | 96528000                      |
| N.º material (12NC)                       | 910505100342                  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718699965280                 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                             |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718699965280                 |

## Projektor GreenSpace Accent mini

### Desenho dimensional

