




CoreLine Panel

RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3

CoreLine Panel, 37 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Conceput ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Apartele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale		În conformitate cu RoHS	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Da	
Număr de unități de echipament	1 unitate		
Balast inclus	Da		
Cod familie de produse	RC132V [CORELINE PANEL]		
Lighting Technology	LED		
Tier	Performanță		
Marcaj CE	Da		
Perioadă de garanție	5 ani		
Marcaj de inflamabilitate	-		
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s		
Date tehnice lumină			
Flux luminos	4.300 lm		
Roșu saturat (R9)	<50		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	125 lm/W		
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80		
Valoare pâlpâire (PstLM)	1		
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6		
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840		
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 90°		

CoreLine Panel

Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	20,4 A
Timp pornire	0,195 ms
Consum de curent	37 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 6 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
Interfaţă de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Oţel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Polistiren
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	595 mm
Lăţime totală	595 mm
Înălţime totală	16 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	16 x 595 x 595 mm

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva
---------------------------------------	---

	contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control	5 %
la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 50000 h	L80

Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Numele complet al produsului	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Full EOC	871869996719200
Cod de comandă	96719200
Număr material (12NC)	910505100541
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699967192
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699967192

CoreLine Panel

Cote

