



Настенный квадратный светильник Ledinaire

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Настенный квадратный светильник Ledinaire, 8 В, 374x150 mm, 630 лм, 4000 K, IP65, ELB3h

Общественным местам и проходным помещениям, таким как гаражи, офисы, входы, холлы, коридоры и лестницы, требуется самое надежное освещение. Philips Ledinaire обеспечивает высокую безотказность и другие преимущества. Эта популярная линейка включает в себя набор основных светодиодных светильников, которые вы можете выбрать из стандартных моделей. Как и наша современная модель квадратного настенного светильника Ledinaire WL055V, она подходит для широкого спектра задач общего освещения. И, как и вся линейка Ledinaire, она разработана в соответствии с высокими стандартами качества Philips и продается по очень конкурентоспособной цене. Доступный, надежный и энергоэффективный выбор для настенного монтажа от ведущего производителя светодиодов.

Предупреждение и условия безопасности

- Для версий с датчиком движения (MDU):
- Охват датчика может варьироваться в зависимости от применения внутри или вне помещений.
- Сильный ветер и дождь могут вызвать срабатывание датчика, если он не закрыт стенами, крышей и т. д.
- Любая вибрация или движение могут привести к срабатыванию датчика. Убедитесь, что датчик находится далеко от такого непрерывного сигнала.

Данные о продукции

Общая информация		Код семейства продуктов	WL055V [LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055]
Сменный источник света	Нет	Осветительная технология	LED
Количество единиц ПРА	1 шт.	Тип батареи аварийного освещения	Lithium
Драйвер в комплекте	Да		

Настенный квадратный светильник Ledinaire

Лестница ценности	Значение
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	630 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	79 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6
Ширина светового пучка источника света	110 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Широкий световой пучок
Светораспределение светильника	110°
Универсальная оценка бликования CEN	22

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	4 А
Время пуска	0,02 ms
Энергопотребление	8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный зажим пятиполюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	10/4

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +25 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат

Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	374 мм
Общая ширина	150 мм
Общая высота	82 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	82 x 150 x 374 mm

Аварийный режим работы

Светоотдача аварийного освещения	370 лм
Потребляемая мощность в аварийном режиме центрального постоянного тока	3 В

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандопрочный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM≤5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Полное название продукта	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Полный код продукта	871869996773499
Код заказа	910505100601
Материал № (12NC)	910505100601
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699967734
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718699967758

Настенный квадратный светильник Ledinaire

Чертеж размеров

