




StoreFit

ST210T LED25S/830 PSU WB WH

STOREFIT - Unidade de fonte de alimentação - feixe largo - 30°

-

Os revendedores estão sempre à procura de formas de reduzir a pegada ambiental e os custos energéticos. Com o projetor StoreFit, as luminárias CDM convencionais podem ser substituídas por LED sem dificuldades, levando a um consumo de energia significativamente inferior. O design subtil e compacto reduz a visibilidade do projetor StoreFit na loja e mantém a atenção dos clientes nos produtos disponíveis nas prateleiras. Sendo um projetor LED económico, este foco irá permitir-lhe começar a poupar no consumo de energia de imediato.

Avisos e Segurança

- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor.
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Dados do produto

Informações gerais			
Abertura de feixe da fonte de luz	120 °	Interface de controlo	Não
Cor da fonte de luz	830 branco quente	Ligação	Calha
Fonte de luz substituível	false	Cabo	Não
Número de unidades de equipamento	1	Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Controlador incluído	true	Marca de inflamabilidade	NO [Não]
Tipo de ótica	WB [feixe largo]	Marca CE	CE
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Não [-]	Marca ENEC	ENEC
Difusão de feixe da luz da luminária	30°	Período de garantia	5 anos
		Fluxo luminoso constante	Não

Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	40
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Código da família de produtos	ST210T [STOREFIT]
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	12 A
Tempo de irrupção	0,2 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Aluminum
Material da ótica	-
Material de lente/difusor ótico	-
Material de fixação	-
Acabamento da lente/difusor ótico	-
Comprimento global	161,5 mm
Largura total	83 mm
Altura total	176 mm
Diâmetro total	83 mm
Cor	WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	176 x 83 x 162 mm (6.9 x 3.3 x 6.4 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]
Classificação de sustentabilidade	-

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	2500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	117 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de restituição cromática inicial	≥80
Cromaticidade inicial	(0.4338, 0.4030) SDCM <6
Potência de entrada inicial	20.5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-5%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-10 to +35°C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável

Dados do produto

Código do produto completo	871869996828100
Nome de produto da encomenda	ST210T LED25S/830 PSU WB WH
EAN/UPC – Produto	8718699968281
Código de encomenda	96828100
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910505100631
Net Weight (Piece)	0,460 kg




Desenho dimensional




ST210T LED25S/830 PSU WB WH


Dados fotométricos



IFCC1_ST210T1xLED25S830WB



IFAS1_ST210T1xLED25S830WB



OFPC1_ST210T1xLED25S830WB

