



LuxSpace square, recessed

DN572B LED12S/830 PSU-E C WH

LuxSpace square, recessed, 9.9 W, 200x200 mm, 1300 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20

Os clientes procuram otimizar todos os recursos que possuem e tal implica não só os custos de funcionamento (energia, etc.) como também os recursos humanos disponíveis. A poupança de energia é, portanto, uma prioridade; contudo, não deverá ter um efeito negativo no bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem nos clientes, que pretendem desfrutar da experiência de compra. LuxSpace oferece a combinação perfeita entre eficiência, conforto da luz e design, sem comprometer o desempenho da iluminação (restituição cromática e uniformidade de cor). Disponibiliza várias opções para criar o ambiente pretendido, independentemente da aplicação.


Dados do produto

Informações gerais		Teste de resistência do cabo	
Fonte de luz substituível	Não	Em conformidade com RoHS da UE	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Número de unidades de equipamento	1 unidade		Sim
Driver incluído	Sim	Caraterísticas técnicas da luz	
Código da família de produtos	DN572B [LuxSpace2 Square]	Fluxo Luminoso	1.300 lm
Tecnologia de iluminação	LED	Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Escala de valor	Especificação	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	131 lm/W
Marca CE	Sim	Color rendering index (CRI)	>80
Período de garantia	5 anos	Cor da fonte de luz	830 branco quente
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Tipo de ótica	-
Marca ENEC	Marca ENEC	Difusão do feixe de luz da luminária	80°

LuxSpace square, recessed

Classificação de encandeamento unificada CEN	19
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	16 A
Tempo de irrupção	0,195 ms
Consumo de Energia	9,9 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe e gancho
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado)
Interface de controlo	-
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	-
Acabamento do refletor	Refletor de alto brilho
Altura total	119 mm

Desenho dimensional



Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0.2 J standard]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <2
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L90
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN572B LED12S/830 PSU-E C WH
Nome do produto completo	DN572B LED12S/830 PSU-E C WH
Código do produto completo	871869997072700
Código de encomenda	97072700
N.º material (12NC)	910505100943
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699970727
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699970727

LuxSpace square, recessed

