



Maxos LED Performer

4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH

Maxos LED Performer, Generation 3, LED module, system flux 4000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau semi-intensif, Blanc

La ligne continue gradable ultra puissante. Si vous souhaitez réaliser des économies d'énergie et réduire vos coûts de maintenance tout en améliorant la qualité de votre éclairage, alors Maxos LED Performer est pour vous ! Ce système rail est le plus puissant de sa catégorie et s'adapte à toutes les applications : dans les environnements industriels et logistiques il garantit la sécurité et la productivité, dans les commerces de détail il met en valeur les marchandises et attire les acheteurs. Maxos LED Performer est une solution extrêmement flexible, avec une faible consommation d'énergie et d'excellents faisceaux lumineux, pour un retour sur investissement en moins de 5 ans selon les conditions d'utilisation.

Données du produit


Informations générales		
Code famille lampe	LED40S [LED module, system flux 4000 lm]	exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Source lumineuse remplaçable	Non	
Nombre d'appareillages	1 unité	
Driver inclus	Oui	
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par	
Code famille de produits		4MX900 [Maxos LED Performer]
Type de lampe	LED	
Valeur ajoutée	Performance	
Marquage CE	Oui	
Garantie	5 ans	
Inflammabilité	-	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	

Maxos LED Performer

Conforme à RoHS	Oui	Hauteur totale	82 mm
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	4.000 lm	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	82 x 87 x 1479 mm
Rouge saturé (R9)	<50		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	159 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80		
Nombre de sources lumineuses	1		
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		
Température de couleur	840 blanc neutre		
Type d'optique	Faisceau semi-intensif		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	70°		
Indice UGR	Not applicable		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V	Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Courant d'appel	21 A	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durée courant d'appel	0,192 ms		
Consommation électrique	25,2 W		
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Connexion	Unité de connexion 5 pôles		
Câble	-		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	29		
Température			
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90
Interface de commande	DALI	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80
Flux lumineux constant	Non		
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Aluminium	Conditions d'application	
Matériaux du réflecteur	-	Performance température ambiante Tq	25 °C
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle	Niveau de gradation maximal	1%
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle	Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Matériaux de fixation	Acier		
Couleur du corps	Blanc		
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent	Données du produit	
Longueur totale	1.479 mm	Nom du produit de la commande	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH
Largeur totale	87 mm	Nom de produit complet	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH
		Code EOC	403073266625699
		Code de commande	4030732666256
		Code 12NC	910629144526
		Code de commande local	4030732666256
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	4030732666256
		Conditionnement par carton	2
		Codes EAN/UPC - Boîte	4030732264421

Maxos LED Performer

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 17 - Les données sont sujettes à changement