



Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

ECB330 MHN-SA2000W 380-430V

GearUnits, MASTER MHN-SA, 2000 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

Données du produit

Informations générales		Nombre d'appareillages	
Code famille lampe	MHN-SA [MASTER MHN-SA]		1 unité
		Appareillage	EB [Électronique]

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

Code famille de produits	ECB330 [GearUnits]
Valeur ajoutée	Performance
Marquage CE	Oui
Inflamabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	380 à 430 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	2.000 W
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +55 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Argent
------------------	--------

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe énergétique	A2

Données du produit

Nom du produit de la commande	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V
Nom de produit complet	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V
Code EOC	871829106881500
Code de commande	06881500
Code 12NC	910925258112
Code de commande local	ECB330MHNS2000
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291068815
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291068815

Schéma dimensionnel

