



Pacific LED WT460C

WT460C LED42S/840 PSU WB EL3 L1300

Pacific LED, LED module, system flux 4200 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz (wł./wyl.), Szeroki rozsył światła, Oświetlenie awaryjne o czasie podtrzymania do 3 godzin

Dla klientów, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, a jednocześnie budować swój ekologiczny wizerunek, idealnym rozwiązaniem jest oświetlenie LED. Oprawy Pacific LED oferują nowoczesny wygląd, wydajny układ optyczny oraz moduły z najnowszymi źródłami LED. Są bardzo trwałe (IK08) i wodoodporne (IP66). Generują białe światło o wysokiej jakości, z możliwością regulowania kąta rozsyłu światła w celu redukcji efektu olśnienia. To bardzo ważna cecha przy zastosowaniach w garażach i na parkingach. Dzięki wymiennemu modułowi LED w przyszłości będzie można zmodernizować oprawę bez konieczności wymiany na nową.

Dane produktu



Informacje ogólne		Lighting Technology	
Kod rodziny lamp	LED42S [LED module, system flux 4200 lm]	Znak CE	Tak
Wymienne źródło światła	Tak	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych
W zestawie sterownik	Tak	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Okablowanie przelotowe	-	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.		
Rodzina produktów	WT460C [Pacific LED]	Dane techniczne oświetlenia	
		Strumień Świetlny	4 200 lm
		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
		Barwa źródła światła	840 neutralna biel
		Typ optyki	Szeroki rozsył światła

Pacific LED WT460C

Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	33,5 W
Połączenie	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyl.)
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia	25 °C
Tq	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WT460C LED42S/840 PSU WB EL3 L1300
Pełna nazwa produktu	WT460C LED42S/840 PSU WB EL3 L1300
Full EOC	871829188323400
Kod zamówienia	88323400
Materiał Nr (12NC)	910925335680
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291883234
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291883234

Rysunki techniczne



Product	A	B	B	B	C
WT460C LED42S/840 PSU WB EL3 L1300	1 300 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1 321 mm

Pacific LED WT460C

