



Pacific LED WT460C

WT461C LED23S/840 PSD WB L1300

Pacific LED, LED Module, system flux 2300 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Szeroki rozsył światła

Dla klientów, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, a jednocześnie budować swój ekologiczny wizerunek, idealnym rozwiązaniem jest oświetlenie LED. Oprawy Pacific LED oferują nowoczesny wygląd, wydajny układ optyczny oraz moduły z najnowszymi źródłami LED. Są bardzo trwałe (IK08) i wodoodporne (IP66). Generują białe światło o wysokiej jakości, z możliwością regulowania kąta rozsyłu światła w celu redukcji efektu ośnienia. To bardzo ważna cecha przy zastosowaniach w garażach i na parkingach. Dzięki wymiennemu modułowi LED w przyszłości będzie można zmodernizować oprawę bez konieczności wymiany na nową.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED23S [LED Module, system flux 2300 lm]
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Tak
Okablowanie przelotowe	-
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	WT461C [Pacific LED]
Lighting Technology	LED

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 300 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	137 lm/W
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Pacific LED WT460C

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	16,8 W
Połączenie	-

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z interfejsem DALI

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan



Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3

Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia	25 °C
Tq	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WT461C LED23S/840 PSD WB L1300
Pełna nazwa produktu	WT461C LED23S/840 PSD WB L1300
Full EOC	871829188294700
Kod zamówienia	88294700
Materiał Nr (12NC)	910925335714
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291882947
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291882947

Rysunki techniczne



Product	A	B	B	B	C
WT461C LED23S/840 PSD WB L1300	1 300 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1 321 mm

Pacific LED WT460C

