



Pacific LED WT460C

WT460C LED64S/840 PSU O L1600

Pacific LED, LED module, system flux 6400 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Opal

Dacă doriți să economisiți energie și în același timp să cultivați o imagine ecologică, atunci iluminatul cu LED vi se potrivește. Cu o construcție complet nouă, un sistem optic foarte eficient și module cu LED-uri mid-flux de ultimă generație, corpul de iluminat Pacific LED solid, etanș la apă, oferă lumină albă strălucitoare de înaltă calitate cu un control excelent al fasciculului luminos pentru reducerea la minim a efectului de orbire – important în aplicații precum structurile de parcare. În plus, instalarea este rapidă și ușoară, mulțumită capacelor terminale inteligente. Iar motorul de lumină poate fi întreținut, permițând îmbunătățiri viitoare fără a fi necesară înlocuirea întregului corp de iluminat.

Catalog de date



Informații generale			
Cod familie lămpi	LED64S [LED module, system flux 6400 lm]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile cu ușurință
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Balast inclus	Da	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Cablaj de trecere	-	Date tehnice lumină	
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	Flux luminos	6.400 lm
Cod familie de produse	WT460C [Pacific LED]	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Randament luminos (nominal) (nom.)	133 lm/W
Marcaj CE	Da	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
		Tip de sistem optic	-
		Tip capac optic/lentilă	Opal
		Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Pacific LED WT460C

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	48 W
Conexiune	-
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 până la +45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT460C LED64S/840 PSU O L1600
Numele complet al produsului	WT460C LED64S/840 PSU O L1600
Full EOC	871869630105000
Cod de comandă	30105000
Număr material (12NC)	910925335866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696301050
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696301050

Cote



Product	A	B	B	B	C
WT460C LED64S/840 PSU O L1600	1.600 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.250 mm	1.621 mm

Pacific LED WT460C

