



Metronomis LED Torch

BDS650 GRN15-3S/830 PSU II MDS DF C450 6

Metronomis LED - LED GreenLine 1500 lm - Power supply unit -
Metronomis distribution symmetrical - Difúzní prvek

Metronomis LED je první řada svítidel pro montáž na sloup na světě, která nabízí paletu světelných efektů pro jedinečné kontextové a estetické osvětlení prostředí. Inovativní hra odlesků, světla a stínu vytváří jedinečné efekty na zemi či na krytu a dotváří tak atmosféru okolí. Čtyři nová charakteristická provedení – vizuálně a modulárně propojená s řadou Metronomis I – se vyznačují minimalistickým designem. Diskrétní a transparentní vzhled v průběhu dne splývá s moderním i klasickým okolím, po setmění pak působí funkčně i dekorativně. Flexibilní a modulární řada Metronomis LED je dodávána s řadou sloupů a širokou škálou optik i efektů. Architektům a návrhářům umožňuje vytvořit jednotné a konzistentní osvětlení, které přesto dokáže zohlednit rozdíly v kultuře a historii měst.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Typ optického krytu / čoček	PC [Polykarbonátová koule/kryt]
Kód řady zdroje	GRN15 [LED GreenLine 1500 lm]	Divergence světelného paprsku svítidla	64°
Verze světelného zdroje	2S [2nd generation, screw fixation]	Vestavěné ovládání	No [-]
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Regulace světla	-
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano	Ochrana elektrického obvodu	-
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Připojení	Šroubový konektor
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Kabel	Cable 450 mm without plug
Včetně předřadníku	Ano	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Optický prvek	DF [Difúzní prvek]	Pokrytí	-
		Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
		Značka hořlavosti	NO [-]

Metronomis LED Torch

Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let
Optic type outdoor	Metronomis distribution symmetrical
Fotobuňka	No [-]
Poznámky	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	20
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
LED engine type	LED
Product Family Code	BDS650 [Metronomis LED]

Light Technical

Barevné ladění se směrodatnou odchylkou	5
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	5
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Náběhový proud	22 A
Doba náběhu	0,29 ms
Účinnost (min.)	0,92

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Hliník
Montážní zařízení	60 [Příruba pro průměr 60 mm]
Tvar optického krytu / čoček	-

Povrchová úprava optického krytu / čoček	-
Celková výška	990 mm
Celkový průměr	330 mm
Effective projected area	0,274 m ²
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	990 x NaN x NaN mm (39 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J vandal-resistant]
Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim)	Philips standard surge protection level kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	1199 lm
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	71 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.430, 0.300) SDCM <5
Počáteční příkon	12.8 W
Tolerance spotřeby energie	+/-11%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h	L80

Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829188533700
Objednávací název produktu	BDS650 GRN15-3S/830 PSU II MDS DF C450 6
EAN/UPC – výrobek	8718291885337
Objednávací kód	88533700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910925438006
Celková hmotnost (kus)	11,858 kg



Metronomis LED Torch

Rozměrové výkresy



Ø 330

Metronomis LED BDS650-670

