

Iridium gen3 LED Mini

BGP381 GRN45/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP

Iridium gen3 Mini, LED GreenLine 4500 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță II, Distribuție medie, Gri, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, Lagăr axial

Iridium gen3 este primul aparat de iluminat cu adevărat inteligent, proiectat pentru conectivitate fără probleme. Punerea în funcțiune este simplă și rapidă – trebuie doar să instalați aparatul de iluminat şi să îl controlați de la distanță prin software-ul de control CityTouch. Gestionarea luminii de la distanță, simplificată! Noul concept „plug & play" a fost proiectat pentru a asigura instalarea sigură şi facilă, în doar trei paşi: 1. Instalaţi ştuţul aparatului. 2. Conectați alimentarea la rețea. 3. Înclinați şi închideți aparatul de iluminat. Randamentul ridicat al aparatului de iluminat la nivelul sistemului asigură reducerea semnificativă a consumului de energie în comparație cu instalațiile convenționale existente, asigurând o amortizare rapidă a investiţiei. Mulțumită gamei largi de pachete de fluxuri luminoase, sisteme optice şi temperaturi de culoare, Iridium gen3 se potrivește pentru majoritatea aplicațiilor pentru zone rezidențiale. Construcția neo-clasică a aparatului de iluminat garantează un aspect consecvent, clasic pentru strada dumneavoastră.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Echipament	EB [Electronic]
Balast inclus	Da
Fotocelulă	-
Observaţii	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanţelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018": statistic, nu este nicio diferenţă relevantă în întreţinerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieţii utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10. * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Iridium gen3 LED Mini

Tip motor sursă de lumină	LED
Cod familie de produse	BGP381 [Iridium gen3 Mini]
Lighting Technology	LED
Comandă încorporată	Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Nu

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
Flux luminos	3.813 lm
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	141 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	152°
Tip optic exterior	Distribuție medie

Funcţionare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	27 W
Consum mediu de energie CLO	28 W
Consum de curent CLO final	28.5 W
Curent de pornire	22 A
Timp pornire	0,29 ms
Consum de curent	28,5 W
Factor de putere (fracție)	0.98
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată)
Interfaţă de comandă	-
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Lagăr axial
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Texturat
Lungime totală	531 mm
Lăţime totală	273 mm
Înălţime totală	156 mm
Zona proiectată efectivă	0,024 m²
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	156 x 273 x 531 mm
Culoare piese	Capac vopsit

Aprobare și aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK09 [10 J]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	4/4 kV
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță II

Performanţă inițială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-7%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranţă consum de energie	+/-10%
Toleranţă indice inițial de redare a culorii	+/-2

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 100000 h	10 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 100000 h	L100

Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	50%

Date despre produs


Nume comandă produs	BGP381 GRN45/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP
Numele complet al produsului	BGP381 GRN45/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP
Full EOC	871869631947500
Cod de comandă	31947500
Număr material (12NC)	910925439204


Iridium gen3 LED Mini

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696319475
Numărător SAP – Pachete per exterior	1

EAN/UPC – Cutie	8718696319475

Cote





© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.