



LumiStreet

BGP213 ECO33/740 II DM CLO-DDF1 D18 FQQ-

LumiStreet Small, LED EconomyLine 3300 lm, 740 neutralvit, Säkerhetsklass II, Medelbred ljusfördelning, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, Kabel 10 m, utan kontakt, Universal för diameter 48 till 60 mm justerbar

Många kommuner har i dag en föråldrad offentlig belysning som behöver bytas ut omgående, men också en begränsad budget. Vi har lösningen! Med kompakt design och modern LED-teknologi är LumiStreet en mångsidig och kostnadseffektiv armatur som uppfyller de grundläggande kraven på vägbelysning. Den är tillverkad av gedigna material som ger en lång livslängd och låga underhållskostnader. Resultatet? En effektiv vägarmatur som minimerar kostnaderna för energi och underhåll. Grundläggande (Core) utförande för omfattande projekt med begränsad budget. Begränsat urval av optik. Performer-utförande för kunder som förbereder stora renoveringsprojekt med fokus på TCO.

Produktdata

Allmän information		
Lampfamiljskod	ECO33 [LED EconomyLine 3300 lm]	
Utbytbar ljuskälla	Ja	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon ingår	Ja	
Fotocell	-	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10. * Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna	
Typ av ljuskälla	LED	
Produktfamiljskod	BGP213 [LumiStreet Small]	
Lighting Technology	LED	
Inbyggd styrning	Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1	
CE-märkning	Ja	
Garantitid	5 år	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	

ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Nej

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	2 720 lm
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	130 lm/W
Färgåtergivningsindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Armaturens ljusstrålefördelning	154°
Optiktyp utomhus	Medelbred ljusfördelning

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	22.4 W
Average CLO power consumption	25.2 W
Slutlig CLO-energiförbrukning	28 W
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,29 ms
Effektförbrukning	28 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Kabel	Kabel 10 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, 20 typ B) (max)	

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt)
Styrgränssnitt	Intern (ingen extern anslutning)
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Universal för diameter 48 till 60 mm justerbar

Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	630 mm
Total bredd	270 mm
Total höjd	98 mm
Effektiv projicerad yta	0,038 m²
Mått (höjd × bredd × djup)	98 x 270 x 630 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L100

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Hantera scenarier och rutiner

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BGP213 ECO33/740 II DM CLO-DDF1 D18 FQQ-
Fullständigt produktnamn	BGP213 ECO33/740 II DM CLO-DDF1 D18 FQQ-
Full EOC	871869632011200
Beskrivning av lokal kod	7727031
Beställningsnummer	32011200
Materialnummer (12NC)	910925452291
Lokal kod	7727031
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696320112
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696320112

Måttskiss

