



CoreLine Trunking

LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH

CoreLine Trunking, LED Module, system flux 8400 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Opál, Fehér

Legyen szó új létesítményről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Trunking LED-es termékekkel funkcionális világítótestek válthatók ki általános alkalmazásokban. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok


Általános információ		Jótállási idő	
Lámpacsalád kódja	LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]	Gyűlékonysági jelzés	3 év + 2 év regisztráció után
Cserélhető fényforrás	Nem	ENEC jel	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Előtét egységek száma	2 egység	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Előtét mellékelve	Igen	Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Átmenő vezetékezés	Átmenő vezetékezés, 7 fázis		Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	Technikai adatok	
Termékcsalád kódja	LL120X [CoreLine Trunking]	Fényáram	8 400 lm
Lighting Technology	LED	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
CE jelölés	Igen	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	131 lm/W
		Színvisszaadási index (CRI)	≥80
		Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
		A fényforrás színe	840 semleges fehér
		Optikai típus	-
		Optikai búra típusa	Opál
		Lámpatest fényugarának fényeloszlása	117°

CoreLine Trunking

Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	44 A
Indulási idő	0,275 ms
Teljesítményfelvétel	64 W
Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Csatlakozóegység, 7 pólusú
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	12
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység DALI illesztővel
Vezérlőinterfész	DALI
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	3 450 mm
Teljes szélesség	95 mm
Teljes magasság	52 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	52 x 95 x 3450 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-11%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	1%
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH
Teljes terméknév	LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH
Full EOC	871829190734300
Rendelési kód	90734300
Cikkszám (12NC)	910925683008
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291907343
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291907343

Méretezett rajza




CoreLine Trunking

Méretezett rajza



Product	A
LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH	3 450 mm



Product	A
LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH	3 464 mm

Product	A
LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 VLC WH	3 724 mm

