



CoreLine Trunking

LL123X 5C6 9

CoreLine Trunking


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)	
Znak CE	CE	Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenie ENEC	ENEC	Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Materiał	STL	Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]
Kąt	brak	Dane techniczne produktu	
Kolor akcesorium	WH	Pełny kod produktu	871829190797800
Product Family Code	LL123X [CoreLine Trunking]	Nazwa produktu na zamówieniu	LL123X 5C6 9
Eksploatacja i połączenie elektryczne		EAN/UPC - Produkt	8718291907978
Napięcie wejściowe	220-240 V	Kod zamówienia	90797800
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Mechanika i korpus		Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Całkowita długość	1730 mm	Materiał Nr (12NC)	910925683072
Całkowita szerokość	81 mm	Waga netto (szt.)	2,730 kg
Całkowita wysokość	43 mm		

CoreLine Trunking

Rysunki techniczne



LL123X Light-line units

