



CoreLine Calha

LL123X 5C6 7

CoreLine Trunking

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova calha da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir a iluminação geral, com manutenção mínima e instalação fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	LL123X [CoreLine Trunking]
Marca ENEC	Marca ENEC
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.730 mm
Largura total	81 mm
Altura total	43 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	43 x 81 x 1730 mm
Material	Aço

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL123X 5C6 7
Nome do produto completo	LL123X 5C6 7
Código do produto completo	871829190798500
Código de encomenda	90798500
N.º material (12NC)	910925683073
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291907985
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718291907985

CoreLine Calha

Desenho dimensional

