




Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

ECB330 2xSON-T600W 230-240V

GearUnits, 2, SON-T, 1284 W, 600 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

Données du produit

Informations générales		Nombre d'appareillages	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Appareillage	2 unités
			CONV [Conventionel]

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

Code famille de produits	ECB330 [GearUnits]
Valeur ajoutée	Performance
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	-

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	2
------------------------------	---

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	1.284 600 W
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +55 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A3

Données du produit

Nom du produit de la commande	ECB330 2xSON-T600W 230-240V
Nom de produit complet	ECB330 2xSON-T600W 230-240V
Code EOC	871829106259200
Code de commande	06259200
Code 12NC	910925724312
Code de commande local	ECB3302SON600
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291062592
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291062592

Schéma dimensionnel

