



High Power GearUnits

ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU

GearUnits, 2, SON-T, 400 W, 878 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Rodzina produktów	ECB330 [GearUnits]
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	-

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	400 878 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +55°C

High Power GearUnits

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Wskaźnik efektywności energetycznej A3

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU

Pełna nazwa produktu ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU

Full EOC 871829106262200

Kod zamówienia 06262200

Materiał Nr (12NC) 910925724612

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718291062622

Numerator - Packs per outer box 1

EAN/UPC - Opakowanie 8718291062622

Rysunki techniczne

