



# High Power GearUnits

## ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA

GearUnits, 2, MASTER HPI-T Plus, 400 W, 986 W, 230 do 240 V

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]                                 |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 2 jednostki                                                |
| Osprzęt                            | CONV [Konwencjonalny]                                      |
| Rodzina produktów                  | ECB330 [GearUnits]                                         |
| Tier                               | Wydajność                                                  |
| Znak CE                            | Tak                                                        |
| Oznaczenie palności                | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC                    | -                                                          |

| Dane techniczne oświetlenia           |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba źródeł światła                 | 2                                   |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                     |
| Napięcie wejściowe                    | 230 do 240 V                        |
| Częstotliwość linii                   | 50 Hz                               |
| Zużycie energii                       | 400 986 W                           |
| Połączenie                            | Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa |
| Temperatura                           |                                     |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -30°C do +55°C                   |

## High Power GearUnits

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

### Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Wskaźnik efektywności energetycznej A3

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA

Pełna nazwa produktu ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA

Full EOC 871829106265300

Kod zamówienia 06265300

Materiał Nr (12NC) 910925724912

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718291062653

Numerator - Packs per outer box 1

EAN/UPC - Opakowanie 8718291062653

### Rysunki techniczne

