



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA

GearUnits, HPI-T High Wattage, 2000 W, 2059 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmarkering	
Type lichtbron	HPI-T [HPI-T High Wattage]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	-
VSA	CONV [Conventioneel]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Code productfamilie	ECB330 [GearUnits]	Ingangsspanning	380 tot 415 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 Hz
CE-markering	Ja	Energieverbruik	2.000 2.059 W

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A3
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA

Volledige productnaam	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA
Full EOC	871829106267700
Bestelcode	06267700
Materiaalnr. (12NC)	910925725112
Lokale code	06267700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291062677
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291062677

Maatschets

