




High Power GearUnits

ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W, 2166 W

A Philips é uma das poucas empresas capaz de fornecer soluções completas de sistemas de iluminação com projectores que incluem todos os elementos necessários – projector, lâmpada e unidade de controlo. As nossas inovadoras GearUnits de alta potência foram concebidas para responder às necessidades dos clientes - uma solução de controlo compacta totalmente pronta a instalar. As unidades de controlo de alta potência pré-cabladas destinam-se à utilização em combinação com projectores adequados para lâmpadas HID de alta potência e que não podem integrar componentes eléctricos devido ao espaço limitado ou às temperaturas elevadas. Uma unidade de controlo contém todos os componentes eléctricos, cablagem e terminais necessários para garantir o arranque e funcionamento correcto da lâmpada com corrente estabilizada. As GearUnits de alta potência estão disponíveis em versões IP20 (ECB330) e IP65 (ECP330).

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Equipamento	CONV [Convencional]
Código da família de produtos	ZCM330 [GearUnits]
Escala de valor	Performance
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	-

Caraterísticas técnicas da luz	
Número de fontes de luz	1
Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Tensão de entrada	360 a 415 V
Frequência de linha	50 Hz
Consumo de Energia	2.000 2.166 W
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 a +55 °C

High Power GearUnits

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Índice de eficiência energética	A3

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU
Nome do produto completo	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

Código do produto completo	871829106276900
----------------------------	-----------------

Código de encomenda	06276900
---------------------	----------

N.º material (12NC)	910925726012
---------------------	--------------

Numerador – Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Produto/caixa	8718291062769
-------------------------	---------------

Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
---	---

EAN/UPC – Caso	8718291062769
----------------	---------------

Desenho dimensional

