



Unités d'appareillage haute puissance

ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU

GearUnits, MASTER MHN-SE, 2000 W, 2120 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

Données du produit

Informations générales			
Code famille lampe	MHN-SE [MASTER MHN-SE]	Code de la famille de produits	ECB330 [GearUnits]
Nombre d'appareillages	1 unité	Échelle de valeur	Performance
Appareillage	CONV [Classique]	Marquage CE	Oui

Unités d'appareillage haute puissance

Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	380 à 430 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	2 000 2 120 W
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Température	
Gamme de températures ambiantes	-30 à +55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A3
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU
Nom de produit complet	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU
Full EOC	871829106278300
Code de commande	910925726212
Code 12NC	910925726212
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291062783
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8718291062783

Schéma dimensionnel

