



Elektrische Einheit

ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU

GearUnits - MASTER MHN-FC - 1000 W

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können. Die elektrischen Einheiten umfassen alle elektrischen Komponenten sowie die gesamte interne Verdrahtung und die Anschlussklemmen. Sie gewährleisten den korrekten Betrieb der Lampe und sind als IP20 (ECB330) und IP65 (ECP330) Version erhältlich. Ergänzt wird die Serie um die elektronische Vorschalteneinheit ECM330 als IP20 Version. Diese Einheit funktioniert mit ArenaVision Scheinwerfern MVF403 MHN-LA 1000 W und MVF404 MHN-SE HO 2000W für Innen- bzw. Außenanwendungen. Der wesentliche Vorteil der ECM300 Einheit liegt in der Beseitigung des Flacker-Effektes und garantiert mittels des ArenaVision Scheinwerfers perfekte Bilder und TV-Aufzeichnungen aufgenommen mit Super-Slow-Motion Kameras.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Entflammbarkeitszeichen	
Anzahl Lichtquellen	1 [1 Lampe]	CE-Zeichen	ja
Lampenfamiliencode	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	ENEC-Zeichen	Nein
Lampenleistung	1000 W	Product Family Code	ECP330 [GearUnits]
Kompensation	IC	Elektrische Kenndaten	
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Eingangsspannung	230 bis 240 V
Betriebsgerät	Herkömmlich	Eingangsfrequenz	50 Hz
Elektrische Sicherung	FU		
Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig		

Elektrische Einheit

Zündgerät	No [-]
-----------	--------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

Farbe	Silber
-------	--------

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-------------------------------------	---

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
----------------	--

Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [IK10]
-----------------------	--------------

Energieeffizienzindex	A3
-----------------------	----

Initialkennwerte (IEC konform)

Systemleistung	1110 W
----------------	--------

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +55 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829106294300
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU
---------------------	--------------------------------

EAN/UPC - Produkt	8718291062943
-------------------	---------------

Bestellcode	06294300
-------------	----------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---


Anzahl pro Umverpackung	1
-------------------------	---

Material-Nr. (12NC)	910925727812
---------------------	--------------

Nettogewicht (Einzelteil)	15,400 kg
---------------------------	-----------



Abmessungsskizzen



GearUnits ECB330/ECP330

