



Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

ECP330 MHN-LA2000W 360-415V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W, 2166 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

Données du produit

Informations générales		Nombre d'appareillages	
Code famille lampe	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Appareillage	1 unité
			CONV [Classique]

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

Code famille de produits	ECP330 [GearUnits]
Valeur ajoutée	Performance
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	360 à 415 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	2.000 2.166 W
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Température	
Gamme de températures ambiantes	-30 à +55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium

Couleur du corps	Argent
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe énergétique	A3
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V
Nom de produit complet	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V
Code EOC	871829106299800
Code de commande	06299800
Code 12NC	910925728312
Code de commande local	06299800
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291062998
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291062998

Schéma dimensionnel

