



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação de desportos e áreas a um nível superior, com muito elevado fluxo luminoso, ópticas eficientes, facilidade de instalação, fiabilidade e flexibilidade. É ideal para espaços de desporto interiores (versão de 1000W) bem como muitos desportos de exterior e outras aplicações de iluminação. O sistema integrado com ópticas ovais e a lâmpada de duplo terminal MHN-LA 1000W ou MHN-SA 2000W assegura uma fabulosa eficiência do sistema e baixo encandeamento. Um reflector integrado reduz ainda mais as perdas de luz e os encandeamentos. As lâmpadas MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 vão de encontro aos mais altos requisitos internacionais CTV. Com a lâmpada MHN-LA 1000W/842, a restituição natural das cores e o ambiente confortável tornam-na adequada para transmissões televisivas bem como outras aplicações de floodlighting. Versões de pré-aquecimento estão disponíveis para todos os tipos de lâmpadas, permitindo uma rápida resposta após uma falha de energia.

### Dados do produto


| Informações gerais                |                        | Caraterísticas técnicas da luz                   |                                      |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas    | MHN-SA [MASTER MHN-SA] | Ângulo de inclinação standard no topo da coluna  | -                                    |
| Número de unidades de equipamento | -                      | Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -                                    |
| Equipamento                       | -                      | Temperatura de cor correlacionada                | 5600 K                               |
| Código da família de produtos     | MVF403 [ARENAVISION]   | Color rendering index (CRI)                      | >90                                  |
| Escala de valor                   | Especificação          | Cor da fonte de luz                              | 956 luz natural                      |
| Marca CE                          | Sim                    | Tipo de difusor ótico                            | Versão de downlight de vidro frontal |
| Período de garantia               | 1 anos                 | Difusão do feixe de luz da luminária             | -                                    |
| Marca de inflamabilidade          | -                      | Tipo de ótica exterior                           | Categoria de feixe A6                |
| Marca ENEC                        | Marca ENEC             |                                                  |                                      |
| Em conformidade com RoHS da UE    | Sim                    |                                                  |                                      |

ArenaVision MVF403

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                               |
| Tensão de entrada                         | 380 a 415 V                   |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz                   |
| Consumo de Energia                        | 2.000 W                       |
| Ligação                                   | Conector de parafuso          |
| Cabo                                      | -                             |
| Temperatura                               |                               |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente   | -30 a +35 °C                  |
| Controlos e regulação                     |                               |
| Regulável                                 | Não                           |
| Fluxo luminoso constante                  | Não                           |
| Características mecânicas e compartimento |                               |
| Material do corpo                         | Alumínio                      |
| Material refletor                         | Alumínio                      |
| Material da ótica                         | Alumínio                      |
| Material do difusor ótico                 | -                             |
| Material de fixação                       | Aço                           |
| Cor do compartimento                      | Alumínio                      |
| Dispositivo de montagem                   | Suporte de montagem ajustável |
| Forma do difusor ótico                    | -                             |
| Acabamento do difusor ótico               | -                             |
| Altura total                              | 535 mm                        |
| Área projetada eficaz                     | 0,19 m²                       |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação                           |                                                          |
| Código de proteção de entrada                   | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos     | IK08 [5 J protegido contra vandalismo]                   |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | -                                                        |
| Classificação de sustentabilidade               | -                                                        |
| Classe de proteção IEC                          | Classe de segurança I                                    |
| Condições de aplicação                          |                                                          |
| Nível de regulação máximo                       | Não aplicável                                            |
| Dados do produto                                |                                                          |
| Nome de produto da encomenda                    | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM                         |
| Nome do produto completo                        | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM                         |
| Código do produto completo                      | 871829106894500                                          |
| Código de encomenda                             | 06894500                                                 |
| N.º material (12NC)                             | 910925746412                                             |
| Numerador – Quantidade por embalagem            | 1                                                        |
| EAN/UPC - Produto/caixa                         | 8718291068945                                            |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior       | 1                                                        |
| EAN/UPC - Caso                                  | 8718291068945                                            |

Desenho dimensional



## ArenaVision MVF403

