



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação de desportos e áreas a um nível superior, com muito elevado fluxo luminoso, opticas eficientes, facilidade de instalação, fiabilidade e flexibilidade. É ideal para espaços de desporto interiores (versão de 1000W) bem como muitos desportos de exterior e outras aplicações de iluminação. O sistema integrado com opticas ovais e a lâmpada de duplo terminal MHN-LA 1000W ou MHN-SA 2000W assegura uma fabulosa eficiência do sistema e baixo encandeamento. Um reflector integrado reduz ainda mais as perdas de luz e os encandeamentos. As lâmpadas MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 vão de encontro aos mais altos requisitos internacionais CTV. Com a lâmpada MHN-LA 1000W/842, a restituição natural das cores e o ambiente confortável tornam-na adequada para transmissões televisivas bem como outras aplicações de floodlighting. Versões de pré-aquecimento estão disponíveis para todos os tipos de lâmpadas, permitindo uma rápida resposta após uma falha de energia.

Dados do produto


Informações gerais		Caraterísticas técnicas da luz	
Código da família das lâmpadas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Número de unidades de equipamento	-	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Equipamento	-	Temperatura de cor correlacionada	5600 K
Código da família de produtos	MVF403 [ARENAVISION]	Color rendering index (CRI)	>90
Escala de valor	Especificação	Cor da fonte de luz	956 luz natural
Marca CE	Sim	Tipo de difusor ótico	Versão de downlight de vidro frontal
Período de garantia	1 anos	Difusão do feixe de luz da luminária	-
Marca de inflamabilidade	-	Tipo de ótica exterior	Categoria de feixe A5
Marca ENEC	Marca ENEC		
Em conformidade com RoHS da UE	Sim		

ArenaVision MVF403

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	2.000 W
Ligação	Conector de parafuso
Cabo	-
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 a +35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	-
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Alumínio
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Forma do difusor ótico	-
Acabamento do difusor ótico	-
Altura total	535 mm
Área projetada eficaz	0,19 m²

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	-
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM
Nome do produto completo	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM
Código do produto completo	871829106901000
Código de encomenda	06901000
N.º material (12NC)	910925747112
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291069010
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718291069010

Desenho dimensional



ArenaVision MVF403

