



Malaga SGS101

SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60

MALAGA, SON-I, 70 W, Bezpečnostní třída II, Pohyblivý reflektor s imbusovým šroubem, Písková, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodné pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	SON-I	Venkovní typ optiky	Polykarbonátová miska/kryt
Patice krytky	E27 [E27]	Provozní a elektrické	
Předřadník	CONV [Klasický]	Vstupní napětí	230 V (výchozí) nebo 240 V
Fotobuňka	-	Spotřeba energie	70 W
Kód produktové řady	SGS101 [MALAGA]	Mechanické a materiály	
Značka CE	Ano	Barva těla	Písková
Značka ENEC	Značka ENEC	Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 42 až 60 mm
Světelně technické		Certifikace a použití	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	15°	Kód ochrany proti vniknutí	IP43/65 [Chráněno proti proniknutí drátů/chráněno proti rozprašované vodě/chráněno
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	15°		

Malaga SGS101

	proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednávací název produktu	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60
Celý název výrobku	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60

Full EOC	872790063456300
Objednávací kód	63456300
Číslo materiálu (12NC)	910925812112
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900634563
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900634563

Rozměrové výkresy

