



CoreLine Trunking

LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 7600 lm,
Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Veľmi široké vyžarovanie,
Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., Prekáblovanie cez
priechodku, 7-fázové, Biela

Či ide o nový objekt alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Trunking možno použiť ako náhradu svietidiel pre všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá možnosť skvalitnenia sústavy osvetlenia.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	LED76S [LED Module, system flux 7600 lm]	Značka CE	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Záručná lehota	3 roky + 2 roky pri registrácii
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Vrátane napájača	Áno	Značka ENEC	Značka ENEC
Prekáblovanie cez priechodku	Prekáblovanie cez priechodku, 7-fázové	Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
		Svetelné technické	
Kód radu produktov	LL121X [CoreLine Trunking]	Svetelný tok	7 600 lm
Technológia osvetlenia	LED	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
		Merný výkon (menovitý) (nom.)	136 lm/W
		Index podania farieb (CRI)	≥80
		Počet svetelných zdrojov	3
		Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
		Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
		Typ optiky	Veľmi široké vyžarovanie

CoreLine Trunking

Typ optického krytu	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	140° x 94°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatková spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Nárazový prúd	19 A
Čas zapínania	0,28 ms
Spotreba	56 W
Účinnosť (zlomok)	0.97
Zapojenie	Konektor s 2 prídavnými vodičmi na adresovateľné núdzové osvetlenie
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Akrylát
Materiál optického krytu	Akrylát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Matná
Celková dĺžka	1730 mm
Celková šírka	95 mm

Celková výška	52 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	52 x 95 x 1730 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-1%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L80
užitočnej životnosti*	50 000 h

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevztahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH
Úplný názov produktu	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH
Úplný kód produktu	871869638162500
Objednávkový kód	38162500
Č. materiálu (12NC)	910925864042
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696381625
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696381625

Rozmerový obrázok



