



CoreLine Trunking

LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 7600 lm, Zasilacz z interfejsem DALI, Odbłyśnik asymetryczny, Okablowanie przelotowe 7-fazowe, Biel

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Lighting Technology	
Kod rodziny lamp	LED76S [LED Module, system flux 7600 lm]	Znak CE	Tak
Wymienne źródło światła	Nie	Okres gwarancji	5 lat
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
W zestawie sterownik	Tak	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Okablowanie przelotowe	Okablowanie przelotowe 7-fazowe	Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Rodzina produktów	LL121X [CoreLine Trunking]	Dane techniczne oświetlenia	
		Strumień Świetlny	7 600 lm
		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	141 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
		Liczba źródeł światła	3
		Kąt rozsyłu źródła światła	120 °

CoreLine Trunking

Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Odbłyśnik asymetryczny
Typ klosza	-
Kąt rozsyłu światła oprawy	60° x 120°
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	- W
Średnie zużycie energii CLO	- W
Prąd rozruchowy	22 A
Czas rozruchu	0,275 ms
Zużycie energii	54 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.97
Połączenie	Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Akrylowe
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	1 730 mm
Całkowita szerokość	95 mm

Całkowita wysokość	52 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	52 x 95 x 1730 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-1%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH
Pełna nazwa produktu	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH
Full EOC	871869638173100
Kod zamówienia	38173100
Materiał Nr (12NC)	910925864053
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696381731
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696381731

CoreLine Trunking

Rysunki techniczne

