



Maxos fusion

LL500Z PB WH

Maxos fusion Acc., Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Escala de valor	Especificação
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	65 mm
Largura total	40 mm

Altura total	35 mm
Diâmetro global	0 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	35 x 40 x 65 mm
Material	Aço
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	-
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL500Z PB WH

Maxos fusion

Nome do produto completo	LL500Z PB WH
Código do produto completo	871869637454299
Código de encomenda	37454299
N.º material (12NC)	910925864227
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC - Produto/caixa	8718696374542
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC - Caso	8718696383452

Desenho dimensional

