



Maxos fusion

LL523T 7 WH

Maxos fusion Rail, Blanco

Maxos fusion es un sistema de canales LED adaptable que ofrece una calidad de luz excelente al tiempo que reduce más de la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para las aplicaciones de ventas, es posible integrar una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una gama de focos de forma imperceptible en el eje central del carril para que la mercadería brille y se destaque. Para las aplicaciones industriales, lo más importante es reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de una menor cantidad de paneles lineales. Gracias a una configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de posicionar estos sistemas como se requiera y la integración con otros servicios/hardware de terceros, el sistema te permite reducir el desorden en el techo. También se puede volver a configurar para adaptarse a futuros cambios de diseño. La infraestructura permite integrar sensores para la recolección de datos, lo que te da la oportunidad de utilizar información detallada para respaldar tu negocio.

Datos del producto

Información general		Cumple con el reglamento RoHS de la UE	
Fuente de luz reemplazable	No	Sí	
Controlador incluido	No	Operación y aspectos eléctricos	
Color del accesorio	Blanco	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Código de la línea de productos	LL523T [Maxos fusion Rail]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Nivel	Especificación	Conexión	Conector interno
Marca CE	Marca CE	Temperatura	
Periodo de garantía	5 años	Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Mecánica y carcasa	
Marca ENEC	Marca ENEC	Material de fijación	Acero inoxidable
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s		

Maxos fusion

Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	2.276 mm
Ancho total	62 mm
Altura total	42 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	42 x 62 x 2276 mm
Material	Acero

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LL523T 7 WH
Nombre del producto completo	LL523T 7 WH
Full EOC	871869639738199
Código del pedido	910925864259
N.º de material (12NC)	910925864259
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696397381
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696383773

Plano de dimensiones

