



# Maxos fusion

## LL523T 13 WH

Maxos fusion Rail, Blanco

Maxos fusion es un sistema de canales LED adaptable que ofrece una calidad de luz excelente al tiempo que reduce más de la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para las aplicaciones de ventas, es posible integrar una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una gama de focos de forma imperceptible en el eje central del carril para que la mercadería brille y se destaque. Para las aplicaciones industriales, lo más importante es reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de una menor cantidad de paneles lineales. Gracias a una configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de posicionar estos sistemas como se requiera y la integración con otros servicios/hardware de terceros, el sistema te permite reducir el desorden en el techo. También se puede volver a configurar para adaptarse a futuros cambios de diseño. La infraestructura permite integrar sensores para la recolección de datos, lo que te da la oportunidad de utilizar información detallada para respaldar tu negocio.

### Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	No
Color del accesorio	Blanco
Código de la línea de productos	LL523T [Maxos fusion Rail]
Nivel	Especificación
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca ENEC	Marca ENEC
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Conexión	Conector interno
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Mecánica y carcasa	
Material de fijación	Acero inoxidable

## Maxos fusion

Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	2.276 mm
Ancho total	62 mm
Altura total	42 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	42 x 62 x 2276 mm
Material	Acero

### Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	LL523T 13 WH
Nombre del producto completo	LL523T 13 WH
Full EOC	871869639739899
Código del pedido	910925864260
N.º de material (12NC)	910925864260
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696397398
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696383780

### Plano de dimensiones

