



Maxos fusion

LL512T 7 SI

Maxos fusion Rail, Srebrny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Nie
Kolor akcesorium	Srebrny
Rodzina produktów	LL512T [Maxos fusion Rail]
Tier	Specyfikacja
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat

Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Maxos fusion

Połączenie	Złącze wewnętrzne
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
Mechanika i korpus	
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	1 138 mm
Całkowita szerokość	62 mm
Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 62 x 1138 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL512T 7 SI
Pełna nazwa produktu	LL512T 7 SI
Full EOC	871869639742899
Kod zamówienia	39742899
Materiał Nr (12NC)	910925864263
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696397428
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696383810

Rysunki techniczne

