

# Maxos fusion

## LL623T 13 WH

Maxos fusion Rail, Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Lichtquelle austauschbar** | Nein |
| **Betriebsgerät inklusive** | Nein |
| **Zubehörfarbe** | Weiß |
| **Produktfamiliencode** | LL623T [Maxos fusion Rail] |
| **Value Ladder** | Best |
| **CE-Zeichen** | CE-Zeichen |
| **Garantiedauer** | 5 Jahre |
| **Entflammbarkeitszeichen** | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| **ENEC-Zeichen** | ENEC-Zeichen |
| **Glühfadentest** | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s |
| **EU RoHS-konform** | Ja |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220 bis 240 V |
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |
| **Elektrischer Anschluss** | Interner Anschluss |

| Temperatur | |
|---|---|
| **Umgebungstemperaturbereich** | -10 bis +35 °C |

| Mechanik und Gehäuse | |
|---|---|
| **Befestigungsmaterial** | Edelstahl |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Gesamte Länge** | 2.276 mm |
| **Gesamte Breite** | 62 mm |
| **Gesamte Höhe** | 42 mm |

# Maxos fusion

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)** | 42 x 62 x 2276 mm |
| **Material** | Stahl |


## Genehmigung und Anwendung

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP54 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt] |
| **Schlagfestigkeit (IK)** | IK02 [0,2 J Standard] |
| **IEC-Schutzklasse** | Schutzklasse I |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | LL623T 13 WH |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | LL623T 13 WH |
| **Gesamt-Produktcode** | 871869639758999 |
| **Bestellcode** | 39758999 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 910925864278 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8718696397589 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 10 |
| **EAN Umverpackung** | 8718696383964 |

## Abmessungsskizzen




© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.