



Maxos fusion

LL646T 7 WH

Maxos fusion Rail, Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Betriebsgerät inklusive	Nein	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Zubehörfarbe	Weiß	Elektrischer Anschluss	Interner Anschluss
Produktfamiliencode	LL646T [Maxos fusion Rail]	Temperatur	
Value Ladder	Best	Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +35 °C
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Mechanik und Gehäuse	
Garantiedauer	5 Jahre	Befestigungsmaterial	Edelstahl
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Gehäusefarbe	Weiß
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Gesamte Länge	4.552 mm
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	Gesamte Breite	62 mm
EU RoHS-konform	Ja	Gesamte Höhe	42 mm

Maxos fusion

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Stahl
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP54 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL646T 7 WH

Gesamtbezeichnung des Produkts	LL646T 7 WH
Gesamt-Produktcode	871869639759699
Bestellcode	39759699
Material-Nr. (12NC)	910925864279
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696397596
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383971

Abmessungsskizzen

