



Maxos fusion

LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH

Maxos fusion IP54 Panel, 840 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Feixe estreito, Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Não		útil média (B50) também representa o valor B10.
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Código da família de produtos	LL612X [Maxos fusion IP54 Panel]
Driver incluído	Sim	Tecnologia de iluminação	LED
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida	Escala de valor	Especificação
		Classe de perigo de explosão	-
		Controlo incorporado	-
		Marca CE	Sim
		Período de garantia	5 anos
		Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente normalmente

Maxos fusion

Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso	6.150 lm
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	137 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Tipo de ótica	Feixe estreito
Difusão do feixe de luz da luminária	37° x 49°
Classificação de encandeamento unificada CEN	22

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W
Corrente de irrupção	25,1 A
Tempo de irrupção	0,214 ms
Consumo de Energia	45 W
Fator de potência (Fração)	0.98
Ligação	Unidade de ligação de 7 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	21

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	DALI
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI
Interface de controlo	DALI
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Aço
Material refletor	-
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato

Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Acabamento do refletor	-
Comprimento global	1.257 mm
Largura total	75 mm
Altura total	37 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	37 x 75 x 1257 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP54 [Proteção contra acumulação de pó, à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classificação de sustentabilidade	Lighting for circularity
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.34. 0.35) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L95
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L85

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH
Nome do produto completo	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH
Código do produto completo	871869638496100
Código de encomenda	38496100
N.º material (12NC)	910925864379
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696384961
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718696384961

Maxos fusion

Desenho dimensional

