



Maxos fusion

LL546T 9 BK

Maxos fusion Rail, Preto

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais		Teste de resistência do cabo	
Fonte de luz substituível	Não	Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Driver incluído	Não	Funcionamento e características elétricas	
Ângulo	-	Tensão de entrada	220 a 230 V
Cor do acessório	Preto	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Código da família de produtos	LL546T [Maxos fusion Rail]	Ligação	Conector interno
Escala de valor	Especificação	Temperatura	
Marca CE	Marca CE	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Período de garantia	5 anos		
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis		
Marca ENEC	Marca ENEC		

Maxos fusion

Características mecânicas e compartimento	
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Preto
Comprimento global	4.552 mm
Largura total	62 mm
Altura total	42 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Aço
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL546T 9 BK
Nome do produto completo	LL546T 9 BK
Código do produto completo	871869943455799
Código de encomenda	43455799
N.º material (12NC)	910925864656
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699434557
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696986783

Desenho dimensional

