



CoreLine Recessed

RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC

Coreline Recessed - 830 teplá bílá - Power supply unit

Pro nově i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada LED svítidel CoreLine Recessed je určena pro celkové osvětlení, kde umožňuje jednoduchou výměnu klasických funkčních svítidel. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o jedinou výměnu.

Údaje o produktu

General Information		Poznámky	
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne		
Počet předřadňkových jednotek	1 unit		
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]		
Včetně předřadníku	Ano		
Typ optiky	WB [Široký svazek]		
Divergence světelného paprsku svítidla	93°		
Řídicí rozhraní	-		
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání		
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Konstantní světelný výkon	No
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Počet produktů v MCB	24
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Product Family Code	RC134B [Coreline Recessed]
Značka CE	CE mark	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Značka ENEC	ENEC mark	Operating and Electrical	
Záruční lhůta	5 let	Vstupní napětí	220 to 240 V
		Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
		Náběhový proud	8 A
		Doba náběhu	0,06 ms
		Účinník (min.)	0.9

CoreLine Recessed

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Texturovaná
Celková délka	1197 mm
Celková šířka	297 mm
Celková výška	41 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	41 x 297 x 1197 mm (1.6 x 11.7 x 47.1 in)

Approval and Application

IP kód	IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3700 lm
Tolerance světelného toku	+/-8%
Počáteční účinnost svítidla LED	109 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.43, 0.40) SDCM <3

Počáteční příkon	34 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L75

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product Data

Úplný kód výrobku	871869934796300
Objednací název produktu	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC
EAN/UPC – výrobek	8718699347963
Objednací kód	34796300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	1
Materiál č. (12NC)	910925864754
Celková hmotnost (kus)	3,000 kg



Rozměrové výkresy



CoreLine Recessed RC134B/RC135B

