

Maxos fusion

LL500Z BC L1150 BK

Maxos fusion Acc. – Noir


Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Caractéristiques générales		Désignation Produit	
Couleur des accessoires	Noir	Désignation Produit	LL500Z BC L1150 BK
Code de la famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Code barre produit (EAN)	8718696989531
Matériaux et finitions		Code de commande	98953199
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)	Unité d'emballage	1
		Conditionnement par carton	32
Données logistiques		Code industriel (12NC)	910925864766
Code de produit complet	871869698953199	Poids net (pièce)	0,095 kg

Maxos fusion

Schéma dimensionnel



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

