



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

Weiß

Die neueste Generation der Mini 300 Familie ist optimiert für den Einsatz in Überdachungen von Tankstellen und Gebäuden sowie auch für Industrieräume mit niedrigen Deckenhöhen. Ebenfalls lassen sich existierende Installationen äußerst effizient nachrüsten und somit Energieeinsparpotentiale realisieren. Weitere Vorteile sind die hervorragende Lichtqualität, ein effektives Wärmemanagement und eine sehr lange Lebensdauer. Dank ihrer geringeren Wartungs-, Installations- und Energiekosten amortisieren sich die Mini 300 LED gen3 in kürzester Zeit. Eine Kombination aus Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, sowie einer individuell einstellbaren Zeitschaltuhr eröffnet weitere Energieeinsparungspotentiale. Die Mini 300 LED gen3 Lichtregelung bietet den Anwendern umfassende Möglichkeiten. Die Einstellungen der Leuchte können vom Boden aus über ein Smartphone oder Tablet per App eingestellt werden, so dass nicht in der Höhe gearbeitet werden muss. Die Kombination aus modernster LED-Technologie und intelligenter Steuerung machen die mini 300 LED gen3 zu einer äußerst effizienten und flexiblen Beleuchtungslösung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Winkel	0°	Gesamte Länge	351 mm
Zubehörfarbe	Weiß	Gesamte Breite	346 mm
Produktfamiliencode	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]	Gesamte Höhe	100 mm
Value Ladder	Best	Gesamter Durchmesser	0 mm
Betrieb und Elektrik		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	100 x 346 x 351 mm
Eingangsspannung	- V	Material	Stahl
Netzfrequenz	- Hz	Genehmigung und Anwendung	
		Schutzart (IP)	-

Mini 300 LED gen3

Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	-
Produktdaten	
Bestell-Produktname	ZBP333 MB WH SET
Gesamtbezeichnung des Produkts	ZBP333 MB WH SET
Gesamt-Produktcode	871869699771000
Bestellcode	99771000

Material-Nr. (12NC)	910925865293
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696997710
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696997710

Abmessungsskizzen

