



Maxos fusion

LL512T 9 WH

Maxos fusion Rail, Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		EU RoHS-konform	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Ja	
Betriebsgerät inklusive	Nein		
Winkel	-		
Zubehörfarbe	Weiß		
Produktfamiliencode	LL512T [Maxos fusion Rail]		
Value Ladder	Best		
CE-Zeichen	CE-Zeichen		
Garantiedauer	5 Jahre		
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen		
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen		
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s		
		Betrieb und Elektrik	
		Eingangsspannung	220 bis 230 V
		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
		Elektrischer Anschluss	Interner Anschluss
		Temperatur	
		Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +35 °C
		Mechanik und Gehäuse	
		Befestigungsmaterial	Edelstahl
		Gehäusefarbe	Weiß
		Gesamte Länge	1.138 mm

Maxos fusion

Gesamte Breite	62 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 1138 mm
Material	Stahl

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL512T 9 WH
---------------------	-------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512T 9 WH
Gesamt-Produktcode	871869943447299
Bestellcode	43447299
Material-Nr. (12NC)	910925865347
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699434472
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696998243

Abmessungsskizzen

