



ClearWay gen2

BGP307 LED25/740 II DM11 CLL C10

ClearWay gen2, LED Module 2500 lm, 740 bianco neutro, Classe di isolamento II, Mezzo di distribuzione 11, Attacco per diametro 76 mm

ClearWay gen2 permette a tutti di beneficiare dei vantaggi della tecnologia LED, grazie alla sua semplicità ed efficienza. Questa seconda generazione di ClearWay si basa sui punti di forza del suo predecessore ed è progettata per ridurre ulteriormente il costo totale di proprietà. ClearWay gen2 migliora, in modo significativo, la qualità dell'illuminazione stradale rispetto alle lampade convenzionali a scarica. Ideale sia per nuovi impianti che per progetti di rinnovamento ed efficientamento di impianti esistenti, questa gamma di apparecchi a LED combina alta qualità a notevoli risparmi energetici e manutentivi, in una soluzione economica e dal design pulito. ClearWay gen2 è sinonimo di luce di qualità con tutti i vantaggi della tecnologia a LED: risparmio energetico e lunga durata, facilità di installazione e design essenziale.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Lighting Technology	
Codice famiglia lampada	LED25 [LED Module 2500 lm]	Tier	Performance
Sorgente luminosa sostituibile	Sì	Marchio CE	Sì
Numero di riduttori	1 unità	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Sì	Marchio di infiammabilità	-
Note	* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti	Marchio ENEC	Marchio ENEC
		Conformità a RoHS EU	No
		Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Codice famiglia prodotto	BGP307 [ClearWay gen2]	Flusso luminoso	2.175 lm

Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	134 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Tipo di ottica	-
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	61° x 150°
Tipo di ottica aree esterne	Mezzo di distribuzione 11

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	12 A
Tempo di spunto	0,27 ms
Consumo energetico	16,2 W
Fattore di potenza (frazione)	0.99
Connessione	Connettore a pressione 5 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Materiale fissaggio	Alluminio
Colore alloggiamento	Grigio
Dispositivo di montaggio	Attacco per diametro 76 mm
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	482 mm
Larghezza complessiva	330 mm
Altezza complessiva	93 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,1151 m²
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	93 x 330 x 482 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni dell'apparecchio fino alla modalità differenziale a 6 kV e alla modalità comune a 8 kV
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Specifica del rischio fotobiologico	3,1 m

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
Cromaticità iniziale	(0.43. 0.40) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L97

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BGP307 LED25/740 II DM11 CLL C10
Nome completo prodotto	BGP307 LED25/740 II DM11 CLL C10
Full EOC	871869699895300
Descrizione codice locale	99895300
Codice d'ordine	99895300
Codice materiale (12NC)	910925865419
Codice locale	99895300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696998953
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696998953

ClearWay gen2

Disegno tecnico

