



UniStreet

BGP204 LED80/740 I DM DDF2 48/60A

UniStreet Large, LED module 8000 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță I, Distribuție medie, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil

Cu un cost inițial relativ scăzut, aparatul de iluminat foarte eficient UniStreet bazat pe tehnologia LED, oferă economii semnificative în comparație cu iluminatul stradal convențional, asigurând o amortizare integrală într-o perioadă scurtă de timp. Disponibil într-o gamă largă de fluxuri luminoase, UniStreet permite înlocuirea punct cu punct a surselor și aparatelor de iluminat convenționale învechite. Aparatul de iluminat compact și subțire este fabricat din materiale reciclabile de calitate. Datorită faptului că este o soluție cu LED, necesită o întreținere redusă. . Versiunea Core este disponibilă pentru proiecte de mare volum cu un buget inițial relativ scăzut. Oferă o gamă limitată de sisteme optice. Versiunea Performer este dedicată pentru utilizatorii care pregătesc proiecte de renovare mari, orientați către TCO(costul total al proprietarului).

Catalog de date

Informații generale		Lighting Technology	
Cod familie lămpi	LED80 [LED module 8000 lm]	Marcaj CE	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da	Perioadă de garanție	5 ani
Număr de unități de echipament	1 unitate	Marcaj de inflamabilitate	-
Balast inclus	Da	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Observații	* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele	În conformitate cu RoHS	Nu
Date tehnice lumină			
Tip motor sursă de lumină	LED	Randament luminos orientat în sus	0
Cod familie de produse	BGP204 [UniStreet Large]	Flux luminos	7.221 lm
		Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	102 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	154°
Tip optic exterior	Distribuție medie

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	[DELETE] W
Consum mediu de energie CLO	[DELETE] W
Consum de curent CLO final	[DELETE] W
Curent de pornire	46 A
Timp pornire	0.25 ms
Consum de curent	70 W
Factor de putere (fracție)	0.95
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	11

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer
Interfață de comandă	Intern (fără conexiune externă)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil
Capac optic/formă lentilă	Plat

Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	755 mm
Lățime totală	355 mm
Înălțime totală	98 mm
Diametru total	0 mm
Zona proiectată efectivă	0,04 m²
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	98 x 355 x 755 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii standard Philips
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-7%
Cromatică inițială	(0.380, 0.380) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,5 %
-------------------------------------	-------

Condiții de utilizare

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Programabil
---	-------------

Date despre produs

Nume comandă produs	BGP204 LED80/740 I DM DDF2 48/60A
Numele complet al produsului	BGP204 LED80/740 I DM DDF2 48/60A
Full EOC	871869631871300
Cod de comandă	31871300
Număr material (12NC)	910925865947
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696318713
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696318713

Cote

