PHILIPS

Lighting



UniStreet

BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A

UniStreet Large, LED module 8000 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță I, Distribuție medie, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil

Cu un cost inițial relativ scăzut, aparatul de iluminat foarte eficient UniStreet bazat pe tehnologia LED, oferă economii semnificative în comparație cu iluminatul stradal convențional, asigurând o amortizare integrală într-o perioadă scurtă de timp. Disponibil intr-o gamă largă de fluxuri luminoase, UniStreet permite înlocuirea punct cu punct a surselor şi aparatelor de iluminat convenționale învechite. Aparatul de iluminat compact şi subțire este fabricat din materiale reciclabile de calitate. Datorită faptului că este o soluție cu LED, necesită o întreținere redusă. . Versiunea Core este disponibilă pentru proiecte de mare volum cu un buget inițial relativ scăzut. Oferă o gamă limitată de sisteme optice. Versiunea Performer este dedicată pentru utilizatorii care pregătesc proiecte de renovare mari, orientaţi către TCO(costul total al proprietarului).

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	LED80 [LED module 8000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observaţii	* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
Tip motor sursă de lumină	LED
Cod familie de produse	BGP204 [UniStreet Large]

Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
În conformitate cu RoHS	Nu

Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0
Flux luminos	7.221 lm
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°

UniStreet

Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	102 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	154°
Tip optic exterior	Distribuție medie

Funcţionare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum iniţial de energie CLO	[DELETE] W
Consum mediu de energie CLO	[DELETE] W
Consum de curent CLO final	[DELETE] W
Curent de pornire	46 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	70 W
Factor de putere (fracţie)	0.95
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	11

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
Interfaţă de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	755 mm
Lăţime totală	355 mm
Înălţime totală	98 mm
Diametru total	0 mm
Zona proiectată efectivă	0,04 m²
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	98 x 355 x 755 mm

Aprobare și aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/ diferenţial)	Nivel de protecție contra supratensiunii standard Philips
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-7%
Cromatică iniţială	(0.380, 0.380) SDCM <5
Toleranţă consum de energie	+/-10%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii	+/-2

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,5 %

Condiţii de utilizare


Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	10%

Date despre produs

Nume comandă produs	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A
Numele complet al produsului	BGP204 LED80/740 I DM D9 48/60A
Full EOC	871869631862100
Cod de comandă	31862100
Număr material (12NC)	910925865959
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696318621
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696318621

UniStreet

Cote



© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.