



CoreLine Trunking Gen2

LL234X 160S/840 2x PSU BV WB

Coreline Trunking Gen2, LED module, system flux 16000 lm, 102 W, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, 84° x 84°

CoreLine Trunking Gen2 är ett ljussystem som är utformat för enkelhet. Den finns i ett urval av längder, ljusflöden och spridningsvinklar som passar olika projekt och användningsområden. CoreLine Trunking Gen2 är lätt att använda och kan integreras med spottar och sensorer som ger en jämn och högkvalitativ belysning med extra skydd mot oavsiktligt vattenintrång. Det innovativa systemet är även enkelt att montera och installera för snabbare eftermonteringar och renoveringar.

Produktdata

Allmän information		Glödtrådstest	
Lampfamiljskod	160S [LED module, system flux 16000 lm]	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej		Ja
Antal driftdonsenheter	2 enheter	Ljusteknik	
Driftdon ingår	Ja	Ljusflöde	16 000 lm
Produktfamiljskod	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	157 lm/W
Värdetrappa	Värde	Färgåtergivningsindex	>80
CE-märkning	Ja	Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Garantitid	5 år	Ljuskällans färg	840 neutralvit
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning	Armaturens ljusstrålefördelning	84° x 84°

CoreLine Trunking Gen2

Enhetlig bländmärkning	22
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	0,280 ms
Effektförbrukning	102 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 12 B) (max)	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit RAL9016
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total längd	3 400 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	50 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	50 x 80 x 3400 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	0,1 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L85
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L75
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB
Fullständigt produktnamn	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB
Full EOC	871951410807300
Beskrivning av lokal kod	7215888
Beställningsnummer	10807300
Materialnummer (12NC)	910925867550
Lokal kod	7215888
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514108073
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514108073

CoreLine Trunking Gen2

Måttskiss

