



3-Phasen-Stromschienen

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

3-Phasen-Stromschienen, Normal, Schwarz, Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		IEC-Schutzklasse	
Zubehörfarbe	Schwarz	Schutzklasse I	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Produktdaten	
Mechanik und Gehäuse		Bestell-Produktname	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Gesamte Länge	1.000 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Genehmigung und Anwendung		Gesamt-Produktcode	871155979851600
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]	Bestellcode	79851600
		Material-Nr. (12NC)	910930013218
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559798516

3-Phasen-Stromschienen

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559798516

Abmessungsskizzen

