



FlexAccent G2

ST391T LED30/940 PSU-E WB TW

FlexAccent G2, 37 W, 940 blanco neutro, 34°, Protección para los dedos

FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de modo personalizado. Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. FlexAccent G2 crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm. Se puede utilizar en centros comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.


Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Ángulo del haz de la fuente de luz	>90
Controlador incluido	No	Color de la fuente de luz	- °
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Tipo óptico	940 blanco neutro
Marca CE	Marca CE	Tipo de cubierta óptica	-
Período de garantía	3 años	Ampliación de haz de luz de la luminaria	Lente
Marca de inflamabilidad	-		34°
Marca ENEC	-	Operación y aspectos eléctricos	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	37 W
Flujo luminoso	3.100 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Conexión	Conector externo
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83,78 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-

FlexAccent G2

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-15 a +35 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Transformador electrónico
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetilmetacrilato
Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Material de fijación	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Texturizado
Longitud total	0 mm
Ancho total	0 mm
Altura total	213 mm
Diámetro total	90 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	213 x 0 x 0 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]

Plano de dimensiones



Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<4
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	No aplica
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ST391T LED30/940 PSU-E WB TW
Nombre del producto completo	ST391T LED30/940 PSU-E WB TW
Full EOC	911401503241
Código del pedido	911401503241
N.º de material (12NC)	911401503241
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

