



GreenSpace Surface-mounted

SM291C LED10/830 PSU BK

LED, 10 В, Источник питания (Вкл./Выкл.), Высокоглянцевое зеркало, Отражатель, 90°

Philips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight — прекрасная светодиодная альтернатива, которая на 66 % экономичнее традиционных встраиваемых светильников. Идеально вписываясь в окружающую среду, светильник GreenSpace Surface-mounted LED Downlight повторяет стандартную форму, но заметно выигрывает в экономичности и стоимости обслуживания. Кроме того, Philips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight — это идеальное решение для всех вариантов коммерческого применения, включая внутреннее освещение общественных мест с низким потолком.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Нет	Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Количество единиц ПРА	1 шт.	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Драйвер в комплекте	Да	Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип светогенератора	LED	Оптический тип	Высокоглянцевое зеркало
Маркировка CE	Маркировка CE	Тип оптической крышки	Отражатель
Гарантийный период	3 года	Светораспределение светильника	90°
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Входное напряжение	220–240 В
Светоотдача	1 000 лм	Частота сети	50 or 60 Hz
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Пусковой ток	11 А
		Время пуска	0,003 ms
		Энергопотребление	10 В

GreenSpace Surface-mounted

Коэффициент мощности (доля)	0.9
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	30

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Материал оптической крышки	-
Цвет корпуса	Черный
Покрытие оптической крышки	-
Общая длина	0 мм
Общая ширина	0 мм
Общая высота	135 мм
Общий диаметр	160 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	135 x 0 x 0 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
----------------------------------	-----------------------

Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.44, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1,00 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	40 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	20 000 часов


Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Нет
--------------------------------------	-----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	SM291C LED10/830 PSU BK
Полное название продукта	SM291C LED10/830 PSU BK
Полный код продукта	911401509131
Код заказа	911401509131
Материал № (12NC)	911401509131
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



GreenSpace Surface-mounted

